


Aspiratore piatto (tondo)

SFF 60 SI-55 SC080

Art.-Nr.: 10.01.01.15242



SFF 60 SI-55 SC080

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	60,00
Numero di pieghe	0,0

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	13,00 mm
Altezza H	29,00 mm
Diametro della testa Dk	30,0 mm
Diametro interno d1	22,0 mm
Diametro interno d	16,00 mm
Freccia elastica Z	4,0 mm
Diametro Ds	60,0 mm
Altezza H3	15,90 mm
Diametro Dmax(S)	64,0 mm

Dati di costruzione SFF 60 SI-55 SC080



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15242

1

Art.-Nr.: 10.01.01.15242

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 080
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	67,5 mm
Forza di strappo	90,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	90,00 N
Peso	20,3 g
Volume	9,910 cm ³
Misura	60,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SFF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.15242

