


Art.-Nr.: 10.01.01.15452

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Forma	Flusso normale
Attacco aria compressa	G1/8"-IG
Diametro	100,0 mm
Materiale	ESD/AL

SBS 100 SF G1/8-IG ESD/AL

La ventosa flottante SBS-ESD viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa flottante del tipo SBS - disponibile in diversi diametri
- Tampone in elastomero di materiale NBR-ESD
- Supplemento prodotto opzionale: supporto centrale (SBS-40 e SBS-60)

Parti di ricambio disponibili: Tampone in elastomero, anello di attrito



Dati di costruzione SBS 100 SF G1/8-IG ESD/AL

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Larghezza B	101,00 mm
Altezza H1	17,40 mm
Altezza H	17,00 mm
Diametro esterno D	100,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Filettatura G2	M4-IG
Lunghezza della filettatura LG2	6,0 mm
Lunghezza della filettatura LG3	6,0 mm
Griglia forata X1	75,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.15452

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	295,0 g
Consumo d'aria [l/min]	225,0 l/min
Consumo d'aria	13,500 m ³ /h
Forza di presa	46,0 N
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Famiglia di prodotti	SBS-ESD

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.15452

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.15452**

Typ		codice articolo
Superficie d'attrito (pinze spec.)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14382

