


Art.-Nr.: 10.01.01.15455



Технические данные


Attribute	Value
Форма	Высокий поток
Подсоединение сжатого воздуха	G1/8"-F
Диаметр	100,0 mm
Материал	ESD/AL

SBS 100 HF G1/8-IG ESD/AL

Пылесос SBS-ESD поставляется в сборе. Продукт состоит из:

- Подвесные присоски типа SBS - доступны в различных диаметрах
- Эластомерный буфер из материала NBR-ESD
- Опциональное дополнение продукта: центральная поддержка (SBS-40 и SBS-60)

Доступные запасные части: эластомерный буфер, фрикционное кольцо



Конструктивные данные

Attribute	Value
Ширина B	101,00 mm
Высота H1	17,40 mm
Высота H	17,00 mm
Наружный диаметр D	100,00 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	5,0 mm
Резьба G2	M4-F
Длина резьбы LG2	6,0 mm
Длина резьбы LG3	6,0 mm
Форма отверстия X1	75,0 mm

Конструктивные данные SBS 100 HF G1/8-IG ESD/AL



Art.-Nr.: 10.01.01.15455




Технические данные

Attribute	Value
Вес	295,0 g
Потребление воздуха [л/мин]	420,0 l/min
Потребление воздуха	25,200 m³/h
Сила удержания	55,5 N
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	1,0 ... 6,0 бар
Семейство продуктов	SBS-ESD



Рабочие характеристики



Потребление воздуха



Потребление воздуха

Тип	2	3	4	5	6
SBS-ESD 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS-ESD 60 HF	110	150	180	220	250
SBS-ESD 100 HF	205	280	350	420	490



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.15455WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15455

Плавающие присоски

SBS 100 HF G1/8-IG ESD/AL



Art.-Nr.: 10.01.01.15455



Данные для заказа Запасные части **10.01.01.15455**

Тип		Количество предметов
Поверхность трения (для спец. захватов)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14382



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15455

3