

Art.-Nr.: 10.01.01.15455

**Teknik veriler**


Şekil	Yüksek Akış
Basınçlı hava bağlantısı	G1/8"-F
Çap	100,0 mm
Malzeme	NBR-ESD/AL

SBS 100 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Floating vantuz SBS-ESD monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SBS tipi floating vantuz - farklı çaplarda mevcuttur
- NBR-ESD malzemeden yapılmış elastomer tampon
- İsteğe bağlı ürün eki: merkezi destek (SBS-40 ve SBS-60)

Mevcut yedek parçalar: elastomer tampon, sürtünme halkası

**Tasarım verileri**

Genişlik B	101,00 mm
Yükseklik H1	17,40 mm
Yükseklik H	17,00 mm
Dış çap D	100,00 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış uzunluğu LG1	5,0 mm
Dış G2	M4-F
Dış uzunluğu LG2	6,0 mm
Dış uzunluğu LG3	6,0 mm
Delik aralığı X1	75,0 mm
Dış G3	G1/8"-F

Tasarım verileri SBS 100 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL




SBS 100 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Art.-Nr.: 10.01.01.15455

**Teknik veriler**

Ağırlık	295,00 g
Hava tüketimi [l/dak]	420,0 l/min
Hava tüketimi	25,200 m³/h
Tutma kuvveti	55,5 N
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Ürün ailesi	SBS-ESD

**Performans verileri**

Hava tüketimi

**Hava tüketimi**

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS-ESD 60 HF	110	150	180	220	250
SBS-ESD 100 HF	205	280	350	420	490

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.15455**

Typ	Ürün numarası
Friction surface (f. spec. grippers)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55
	10.01.01.14382

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15455