


Art.-Nr.: 10.01.01.15455

**Données techniques**


Forme	High Flow
Raccord air comprimé	G1/8"-F
Diamètre	100,0 mm
Matière	NBR-ESD/AL

SBS 100 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Le ventouse à coussin d'air SBS-ESD est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse à coussin d'air de type SBS - disponible en différents diamètres
- Tampon en élastomère en matière NBR-ESD
- Supplément de produit optionnel : support central (SBS-40 et SBS-60)

Pièces de rechange disponibles : Tampon élastomère, disque de friction

**Données de construction**

Largeur B	101,00 mm
Hauteur H1	17,40 mm
Hauteur H	17,00 mm
Diamètre extérieur D	100,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	5,0 mm
Filetage G2	M4-F
Longueur du filetage LG2	6,0 mm
Longueur du filetage LG3	6,0 mm
Espacement des trous X1	75,0 mm
Filetage G3	G1/8"-F


Données de construction SBS 100 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL



Art.-Nr.: 10.01.01.15455

**Données techniques**

Poids propre	295,00 g
Consommation d'air [l/min]	420,0 l/min
Consommation d'air	25,200 m³/h
Force de préhension	55,5 N
Plage de pression (pression de service) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Famille de produits	SBS-ESD

**Données de performance**

Consommation d'air

**Consommation d'air**

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS-ESD 60 HF	110	150	180	220	250
SBS-ESD 100 HF	205	280	350	420	490

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.15455**

Typ	Nombre d'article
Surface de frottement (pinces spéc.) REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14382


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15455