


Art.-Nr.: 10.01.01.15455

**Datos técnicos**


Forma	Alto caudal
Conexión de aire comprimido	G1/8"-HE
Diámetro	100,0 mm
Material	NBR-ESD/AL

SBS 100 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

La ventosa flotante SBS-ESD se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa flotante del tipo SBS - disponible en diferentes diámetros
- Tampón de elastómero del material NBR-ESD
- Suplemento de producto opcional: soporte central (SBS-40 y SBS-60)

Repuestos disponibles: Tampón de elastómero, anillo de fricción

**Datos de diseño**

Anchura B	101,00 mm
Altura H1	17,40 mm
Altura H	17,00 mm
Diámetro exterior D	100,00 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG1	5,0 mm
Rosca G2	M4-HE
Longitud de rosca LG2	6,0 mm
Longitud de rosca LG3	6,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	75,0 mm
Rosca G3	G1/8"-HE


Datos de diseño SBS 100 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL



Art.-Nr.: 10.01.01.15455

**Datos técnicos**

Peso	295,00 g
Consumo de aire [l/min]	420,0 l/min
Consumo de aire	25,200 m³/h
Fuerza de retención	55,5 N
Margen de presión (presión operativa) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Familia de productos	SBS-ESD

**Datos de rendimiento**

Consumo de aire

**Consumo de aire**

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS-ESD 60 HF	110	150	180	220	250
SBS-ESD 100 HF	205	280	350	420	490

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.15455**

Typ	Número de artículo
Superficie de fric. (pinzas espec.)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55
	10.01.01.14382


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15455