


Ventosa plana (redonda)

SFF 60 SI-55 G1/4-AG




Art.-Nr.: 10.01.01.15575



SFF 60 SI-55 G1/4-AG

La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC



Datos de diseño SFF 60 SI-55 G1/4-AG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	60,00

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	36,50 mm
Diámetro nominal dn	4,00 mm
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	4,0 mm
Diámetro Ds	60,0 mm
Diámetro Dmax(S)	64,0 mm
Rosca G1	G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15575

Ventosa plana (redonda)

SFF 60 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.15575



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Fuerza de arranque	90,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	90,00 N
Tamaño	60,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SFF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.15575



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.15575

Typ		n
Ventosa plana (redonda)	SFF 60 SI-55 SC080	10.01.01.15242
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-AG	10.01.06.03268



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15575