


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	60,00

SFF 60 SI-55 G1/4-IG

Присоска SFF / SFB1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в собранном виде.

Доступные запасные части: присоска SFF / SFB1, соединительный ниппель SC



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	46,50 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	22,0 mm
Ход пружины Z	4,0 mm
Диаметр Ds	60,0 mm
Диаметр Dmax(S)	64,0 mm
Резьба G1	G1/4-IG

Конструктивные данные SFF 60 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.15576



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Сила отрыва	90,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	90,00 N
размер	60,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SFF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.15576



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.15576

Тип		Количество предметов
Плоская присоска (круглая)	SFF 60 SI-55 SC080	10.01.01.15242
Соединитель Schmalz	SC 080 G1/4-IG	10.01.06.03271

