


Ventosa piatta (tonda)

SFF 60 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.15576




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	60,00

SFF 60 SI-55 G1/4-IG

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	46,50 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	4,0 mm
Diametro Ds	60,0 mm
Diametro Dmax(S)	64,0 mm
Filettatura G1	G1/4-IG

Dati di costruzione SFF 60 SI-55 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15576

Ventosa piatta (tonda)

SFF 60 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.15576



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Forza di strappo	90,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	90,00 N
Misura	60,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SFF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.15576



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.15576

Typ		Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	SFF 60 SI-55 SC080	10.01.01.15242
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-IG	10.01.06.03271



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15576