

Ventouse plate (ronde)

SFF 60 HT1-60 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.15577




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	60,00

SFF 60 HT1-60 G1/4-AG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	36,50 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	4,0 mm
Diamètre Ds	60,0 mm
Diamètre Dmax(S)	64,0 mm
Filetage G1	G1/4-AG

Données de construction SFF 60 HT1-60 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15577

1

Ventouse plate (ronde)

SFF 60 HT1-60 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.15577



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Force de rupture	90,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	90,00 N
Taille	60,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SFF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.15577



Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.15577

Typ		num
Ventouse plate (ronde)	SFF 60 HT1-60 SC080	10.01.01.15243
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-AG	10.01.06.03268



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15577