


Données techniques

Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	60,00

SFF 60 HT1-60 G1/4-IG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC



Données de construction

Hauteur H	46,50 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	4,0 mm
Diamètre Ds	60,0 mm
Diamètre Dmax(S)	64,0 mm
Filetage G1	G1/4-IG

Données de construction SFF 60 HT1-60 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.15578

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Force de rupture	90,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	90,00 N
Taille	60,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SFF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.15578**

Typ		Nombre d'article
Ventouse plate (ronde)	SFF 60 HT1-60 SC080	10.01.01.15243
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-IG	10.01.06.03271

