




FSTA G1/4-AG 50

Yaylı bağlantı FSTA bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri FSTA G1/4-AG 50

Teknik veriler

Attribute	Value
Yay stroku Z	50.0 mm
Vantuz bağlantısı	G1/4"-M
Vakum bağlantısı	G1/8"-F
Tightening torque (max)	40.0 Nm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	66.50 mm
Yükseklik H	144.00 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	12.0 mm
Diş G2	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG2	8.5 mm
Diş uzunluğu LG3	40.0 mm
Anahtar boyutu SW1	24.0 mm
Anahtar boyutu SW2	17.0 mm
Yay stroku Z	50.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.00573

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Yay kuvveti merkezi	20.60 N
Yay oranı	0.262 N/mm
Yay ön gerilimi	14.10 N
Yatay yük	490.0 N
Dikey yük	2400.0 N
Ağırlık	210.0 g
Çalışma sıcaklığı	0 ... 80 °C
Ürün ailesi	FSTA
Tightening torque (max)	40.0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.00573

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00573

Yaylı piston

FSTA G1/4-AG 50



Art.-Nr.: 10.01.02.00573



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.02.00573

Typ		Ürün numarası
Flexolink	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
Bilyalı mafsall	KGL G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00110
Bilyalı mafsall	KGL G1/4-IG M10x1.25-AG	10.01.03.00137
Flexolink	FLK G1/4-IG M10x1.25-AG	10.01.03.00206
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-STA 55 1N D20 WI	10.08.03.00086
Üniversal tutucu	HTR-UNI 2N FSTE-HDB	10.01.03.00332
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 4 MS-ROH	10.08.03.00153
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 6 MS-V	10.08.03.00154
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 4	10.08.02.00202
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 4	10.08.02.00156
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 8	10.08.02.00160
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 4	10.08.02.00166
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 8	10.08.02.00170
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 10	10.08.02.00257
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 4	10.09.02.00039
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 8	10.09.02.00041



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00573