Yaylı piston

FSTA G1/2-AG 90

Art.-Nr.: 10.01.02.00579

FSTA G1/2-AG 90

Yaylı bağlantı FSTA bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Yay stroku Z	90.0 mm
Vantuz bağlantısı	G1/2"-M
Vakum bağlantısı	G3/8"-F
Tightening torque (max)	50.0 Nm



Tasarım verileri FSTA G1/2-AG 90

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	125.50 mm
Yükseklik H	229.50 mm
Diş G1	G3/8"-F
Diş uzunluğu LG1	12.0 mm
Diş G2	G1/2"-M
Diş uzunluğu LG2	10.5 mm
Diş uzunluğu LG3	55.0 mm
Anahtar boyutu SW1	36.0 mm
Anahtar boyutu SW2	24.0 mm
Yay stroku Z	90.0 mm

Schmalz ile iletişime geçin: Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Şti. / Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu / Dumankaya Botanik A-89 / 34953 - TUZLA - İSTANBUL / +90 216 34001-21 / schmalz@schmalz.com.tr

Yaylı piston

FSTA G1/2-AG 90

Art.-Nr.: 10.01.02.00579

Teknik veriler

Attribute	Value
Yay kuvveti merkezi	75.30 N
Yay oranı	1.072 N/mm
Yay ön gerilimi	24.38 N
Yatay yük	730.0 N
Dikey yük	4900.0 N
Ağırlık	645.0 g
Çalışma sıcaklığı	0 ... 80 °C
Ürün ailesi	FSTA
Tightening torque (max)	50.0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position

Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: **www.schmalz.com/10.01.02.00579**

Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.02.00579

Typ		Ürün numarası
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Çapraz kiriş bağlantısı	HTR-STA 62 1N D30 WI	10.08.03.00148
Çapraz kiriş bağlantısı	HTR-STS 40x40 D30 WI	10.08.03.00090
Çapraz kiriş bağlantısı	HTR-STS 50x50 D30 WI	10.08.03.00091
Çapraz kiriş bağlantısı	HTR-STS 60x60 D30 WI	10.08.03.00092
Bilyalı mafsal	KGL G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00111
Hortum manşonu	ST G3/8-AG 13 MS-V	10.08.03.00160
Hortum manşonu	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159
Otomatik rakor, düz	STV-GE G3/8-AG 10	10.08.02.00252
Otomatik rakor, düz	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209
Otomatik rakor, düz	STV-GE G3/8-AG 14	10.08.02.00211
Otomatik rakor, düz	STV-GE G3/8-AG 8	10.08.02.00237
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G3/8-AG 10	10.08.02.00255
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G3/8-AG 12	10.08.02.00163
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G3/8-AG 8	10.08.02.00236
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G3/8-AG 10	10.08.02.00259
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G3/8-AG 8	10.08.02.00234

Schmalz ile iletişime geçin: Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Şti. / Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu / Dumankaya Botanik A-89 / 34953 - TUZLA - İSTANBUL / +90 216 34001-21 / schmalz@schmalz.com.tr