




FSTE G1/8-AG 15

Yaylı piston FSTE bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri FSTE G1/8-AG 15

Teknik veriler

Attribute	Value
Yay stroku Z	15.0 mm
Vantuz bağlantısı	G1/8"-M
Vakum bağlantısı	G1/8"-F
Tightening torque (max)	40.0 Nm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	29.50 mm
Yükseklik H	73.50 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8.0 mm
Diş G2	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG2	6.5 mm
Diş uzunluğu LG3	30.0 mm
Anahtar boyutu SW1	22.0 mm
Anahtar boyutu SW2	12.0 mm
Yay stroku Z	15.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.00602

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Yay kuvveti merkezi	5.19 N
Yay oranı	0.221 N/mm
Yay ön gerilimi	3.53 N
Yatay yük	385.0 N
Dikey yük	3700.0 N
Ağırlık	80.0 g
Çalışma sıcaklığı	0 ... 80 °C
Ürün ailesi	FSTE
Tightening torque (max)	40.0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.00602

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00602

Art.-Nr.: 10.01.02.00602

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.02.00602**

Typ		Ürün numarası
Bilyalı mafsal	KGL G1/8-IG G1/8-AG A2	10.01.03.00109
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-STA 47 1N D10/16 FL	10.08.03.00085
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-ST5 30x30 D10/16 WI	10.08.03.00088
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-ST5 40x40 D10/16 WI	10.08.03.00089
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 4 MS-ROH	10.08.03.00153
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 6 MS-V	10.08.03.00154
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 4	10.08.02.00202
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 4	10.08.02.00156
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 8	10.08.02.00160
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 4	10.08.02.00166
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 8	10.08.02.00170
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 10	10.08.02.00257
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 4	10.09.02.00039
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 8	10.09.02.00041

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.02.00602**

Typ		Ürün numarası
Basınç yayı	DRUCK-FED 0.63x10.97 40 0.221	20.08.02.00056

