




Données techniques

Attribut	Valeur
Allongement du ressort Z	25,0 mm
Connexion de la ventouse	G1/8"-M
Raccord de vide	G1/8"-F
Couple de serrage (max)	40,0 Nm

FSTE G1/8-AG 25

La tige à ressorts FSTE est livrée prête à être raccordée.



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	42,50 mm
Hauteur H	86,50 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Filetage G2	G1/8"-M
Longueur du filetage LG2	6,5 mm
Longueur du filetage LG3	30,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Largeur des appartements SW2	12,0 mm
Allongement du ressort Z	25,0 mm

Données de construction FSTE G1/8-AG 25

Art.-Nr.: 10.01.02.00603

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Centre de force de ressort	5,36 N
Indice de rigidité	0,143 N/mm
Précontrainte du ressort	3,57 N
Charge horizontale	283,0 N
Charge verticale	3.700,0 N
Poids propre	90,0 g
Température de travail	0 ... 80 °C
Famille de produits	FSTE
Couple de serrage (max)	40,0 Nm

Note : Force de ressort : rapportée à 50 % de la course de fonctionnement. Charge verticale : charge statique maximale. Contrainte horizontale : la spécification de la contrainte horizontale se réfère au bord inférieur de la tige à ressort déployé. Il s'agit d'une contrainte statique maximale et elle nuit à la garniture d'étanchéité du ressort et à son rallongement en position horizontale

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.02.00603



Art.-Nr.: 10.01.02.00603

**Données de commande des accessoires 10.01.02.00603**

Typ		num
Articulation rotule	KGL G1/8-IG G1/8-AG A2	10.01.03.00109
Raccord de traverse	HTR-STA 47 1N D10/16 FL	10.08.03.00085
Raccord de traverse	HTR-ST5 30x30 D10/16 WI	10.08.03.00088
Raccord de traverse	HTR-ST5 40x40 D10/16 WI	10.08.03.00089
Raccord de tuyau	ST G1/8-AG 4 MS-ROH	10.08.03.00153
Raccord de tuyau	ST G1/8-AG 6 MS-V	10.08.03.00154
Raccord de tuyau	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 4	10.08.02.00202
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 4	10.08.02.00156
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 8	10.08.02.00160
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Raccord rapide coudé	STV-WF G1/8-AG 4	10.08.02.00166
Raccord rapide coudé	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
Raccord rapide coudé	STV-WF G1/8-AG 8	10.08.02.00170
Raccord rapide coudé	STV-WF G1/8-AG 10	10.08.02.00257
Raccord fileté rapide T	STV-T G1/8-AG 4	10.09.02.00039
Raccord fileté rapide T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
Raccord fileté rapide T	STV-T G1/8-AG 8	10.09.02.00041

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.02.00603**

Typ		num
Ressort de pression	DRUCK-FED 0.63x10.97 62 0.143	20.08.02.00092

