

Biel a elástica


FSTE G1/8-AG 50

Art.-Nr.: 10.01.02.00604



FSTE G1/8-AG 50

La biela elástica FSTE se suministra como producto listo para su conexión.



Datos de diseño FSTE G1/8-AG 50

Datos técnicos

Atributo	Valor
Recorrido de resorte Z	50,0 mm
Conexión de ventosa	G1/8"-MA
Conexión de vacío	G1/8"-HE
Par de apriete (máx.)	40,0 Nm

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	73,50 mm
Altura H	117,50 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Rosca G2	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG2	6,5 mm
Longitud de rosca LG3	30,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	12,0 mm
Recorrido de resorte Z	50,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00604

1

Art.-Nr.: 10.01.02.00604



Datos técnicos

Atributo	Valor
Centro de fuerza del resorte	5,34 N
Constante del resorte	0,097 N/mm
Pretensión del resorte	2,92 N
Carga horizontal	173,0 N
Carga vertical	3.700,0 N
Peso	110,00 g
Temperatura de uso	0 ... 80 °C
Familia de productos	FSTE
Par de apriete (máx.)	40,0 Nm

Nota: Fuerza de resorte: Referida al 50 % de carrera Carga vertical máx.: Carga estática máxima Carga horizontal máx.: La indicación de la carga horizontal se refiere al borde inferior de la biela en estado elásticamente descompresionado. Es una carga estática máxima e influye en el proceso de compresión y descompresión elástica en estado horizontal



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.02.00604


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00604](http://www.schmalz.com/10.01.02.00604)

Art.-Nr.: 10.01.02.00604



Datos de pedido accesoriros 10.01.02.00604

Typ	Número de artículo
Articulación esférica	10.01.03.00109
Conexión de travesaños	10.08.03.00085
Conexión de travesaños	10.08.03.00088
Conexión de travesaños	10.08.03.00089
Boquilla de tubo	10.08.03.00153
Boquilla de tubo	10.08.03.00154
Boquilla de tubo	10.08.03.00155
Enchufe rápido recto	10.08.02.00202
Enchufe rápido recto	10.08.02.00204
Enchufe rápido recto	10.08.02.00206
Conector rápido acodado	10.08.02.00156
Conector rápido acodado	10.08.02.00158
Conector rápido acodado	10.08.02.00160
Enchufe rápido recto	10.08.02.00389
Conector rápido acodado	10.08.02.00288
Conector rápido acodado	10.08.02.00391
Conector rápido acodado	10.08.02.00166
Conector rápido acodado	10.08.02.00168
Conector rápido acodado	10.08.02.00170
Conector rápido acodado	10.08.02.00257
Conector rápido en T	10.09.02.00039
Conector rápido en T	10.09.02.00040
Conector rápido en T	10.09.02.00041



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00604