




FSTA-HD G3/8-AG 25 VG

Yaylı piston FSTA-HD bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri FSTA-HD G3/8-AG 25 VG

**Teknik veriler**

| Attribute               | Value                   |
|-------------------------|-------------------------|
| Şekil montaj elemanları | dönme önleyici korumalı |
| Yay stroku Z            | 25.0 mm                 |
| Vantuz bağlantısı       | G3/8"-M                 |
| Vakum bağlantısı        | G3/8"-F                 |
| Tightening torque (max) | 50.0 Nm                 |

**Tasarım verileri**

| Attribute          | Value     |
|--------------------|-----------|
| Yükseklik H2       | 40.80 mm  |
| Yükseklik H        | 147.00 mm |
| Dış G1             | G3/8"-F   |
| Dış uzunluğu LG1   | 12.0 mm   |
| Dış G2             | G3/8"-M   |
| Dış uzunluğu LG2   | 10.5 mm   |
| Dış uzunluğu LG3   | 53.0 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 36.0 mm   |
| Anahtar boyutu SW2 | 24.0 mm   |
| Yay stroku Z       | 25.0 mm   |

Art.-Nr.: 10.01.02.00886

**Teknik veriler**

| Attribute               | Value       |
|-------------------------|-------------|
| Yay kuvveti merkezi     | 73.50 N     |
| Yay oranı               | 3.828 N/mm  |
| Yay ön gerilimi         | 25.65 N     |
| Yatay yük               | 1870.0 N    |
| Dikey yük               | 4800.0 N    |
| Ağırlık                 | 495.0 g     |
| Çalışma sıcaklığı       | 0 ... 80 °C |
| Ürün ailesi             | FSTA-HD     |
| Tightening torque (max) | 50.0 Nm     |

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.02.00886](http://www.schmalz.com/10.01.02.00886)

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.02.00886**

| Typ                            | Ürün numarası                |
|--------------------------------|------------------------------|
| Altıgen ile redüksiyon parçası | RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V |
| Çapraz giriş bağlantısı        | HTR-STA 62 1N D30 WI         |
| Çapraz giriş bağlantısı        | HTR-ST5 40x40 D30 WI         |
| Çapraz giriş bağlantısı        | HTR-ST5 50x50 D30 WI         |
| Çapraz giriş bağlantısı        | HTR-ST5 60x60 D30 WI         |
| Hortum manşonu                 | ST G3/8-AG 9 MS-V            |
| Hortum manşonu                 | ST G3/8-AG 13 MS-V           |
| Otomatik rakor, düz            | STV-GE G3/8-AG 8             |
| Otomatik rakor, düz            | STV-GE G3/8-AG 10            |
| Otomatik rakor, düz            | STV-GE G3/8-AG 12            |
| Otomatik rakor, düz            | STV-GE G3/8-AG 14            |
| Tapa rakoru, dirsek            | STV-W G3/8-AG 8              |
| Tapa rakoru, dirsek            | STV-W G3/8-AG 10             |
| Tapa rakoru, dirsek            | STV-W G3/8-AG 12             |
| Tapa rakoru, dirsek            | STV-WF G3/8-AG 8             |
| Tapa rakoru, dirsek            | STV-WF G3/8-AG 10            |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00886](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00886)