


Art.-Nr.: 10.01.02.00998



FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50

Yaylı piston FSTI, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50

**Teknik veriler**

| Attribute               | Value   |
|-------------------------|---------|
| Yay stroku Z            | 50.0 mm |
| Vantuz bağlantısı       | G3/8"-M |
| Vakum bağlantısı        | G1/8"-F |
| Tightening torque (max) | 40.0 Nm |

**Tasarım verileri**

| Attribute          | Value     |
|--------------------|-----------|
| Yükseklik H2       | 62.00 mm  |
| Yükseklik H        | 173.00 mm |
| Diş G1             | G1/8"-F   |
| Diş uzunluğu LG1   | 12.0 mm   |
| Diş G2             | G3/8"-M   |
| Diş uzunluğu LG2   | 8.0 mm    |
| Diş uzunluğu LG3   | 91.0 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 27.0 mm   |
| Anahtar boyutu SW2 | 13.0 mm   |
| Yay stroku Z       | 50.0 mm   |

Art.-Nr.: 10.01.02.00998

**Teknik veriler**

| Attribute               | Value       |
|-------------------------|-------------|
| Yay kuvveti merkezi     | 4.70 N      |
| Yay oranı               | 0.097 N/mm  |
| Yay ön gerilimi         | 2.30 N      |
| Yatay yük               | 700.0 N     |
| Dikey yük               | 1000.0 N    |
| Ağırlık                 | 230.0 g     |
| Çalışma sıcaklığı       | 0 ... 80 °C |
| Ürün ailesi             | FSTI        |
| Tightening torque (max) | 40.0 Nm     |

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.02.00998](http://www.schmalz.com/10.01.02.00998)

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00998](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00998)

Art.-Nr.: 10.01.02.00998



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.02.00998

| Typ                            |                              | Ürün numarası  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------|
| Yaylı bağlantı tutucusu        | HTR-FST A2 FSTI              | 10.01.03.06134 |
| Yaylı bağlantı tutucusu        | HTR-FST A3 FSTI              | 10.01.03.06136 |
| Yaylı bağlantı tutucusu        | HTR-FST 2N                   | 10.01.03.06143 |
| Üniversal tutucu               | HTR-UNI 2N FSTI              | 10.01.03.00297 |
| Altıgen ile redüksiyon parçası | RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V | 10.08.04.00096 |
| Hortum manşonu                 | ST G1/8-AG 4 MS-ROH          | 10.08.03.00153 |
| Hortum manşonu                 | ST G1/8-AG 6 MS-V            | 10.08.03.00154 |
| Hortum manşonu                 | ST G1/8-AG 9 MS-V            | 10.08.03.00155 |
| Otomatik rakor, düz            | STV-GE G1/8-AG 4             | 10.08.02.00202 |
| Otomatik rakor, düz            | STV-GE G1/8-AG 6             | 10.08.02.00204 |
| Otomatik rakor, düz            | STV-GE G1/8-AG 6 HT          | 10.08.02.00389 |
| Otomatik rakor, düz            | STV-GE G1/8-AG 8             | 10.08.02.00206 |
| Fiş birleşimi, T               | STV-T G1/8-AG 4              | 10.09.02.00039 |
| Fiş birleşimi, T               | STV-T G1/8-AG 6              | 10.09.02.00040 |
| Fiş birleşimi, T               | STV-T G1/8-AG 8              | 10.09.02.00041 |
| Tapa rakoru, dirsek            | STV-W G1/8-AG 4              | 10.08.02.00156 |
| Tapa rakoru, dirsek            | STV-W G1/8-AG 6              | 10.08.02.00288 |
| Tapa rakoru, dirsek            | STV-W G1/8-AG 6              | 10.08.02.00158 |
| Tapa rakoru, dirsek            | STV-W G1/8-AG 6 HT           | 10.08.02.00391 |
| Tapa rakoru, dirsek            | STV-W G1/8-AG 8              | 10.08.02.00160 |
| Tapa rakoru, dirsek            | STV-WF G1/8-AG 10            | 10.08.02.00257 |
| Tapa rakoru, dirsek            | STV-WF G1/8-AG 4             | 10.08.02.00166 |
| Tapa rakoru, dirsek            | STV-WF G1/8-AG 6             | 10.08.02.00168 |
| Tapa rakoru, dirsek            | STV-WF G1/8-AG 8             | 10.08.02.00170 |

