


Art.-Nr.: 10.01.02.01340




FSTIm N004 6/4 L 10 IN

La tige à ressort FSTIm est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : tuyau (tuyau de vide), raccord rapide coudé (raccord de tuyau)

Données techniques

Forme de l'éléments de fixation	isolant (électrique)
Allongement du ressort Z	10,0 mm
Raccord de vide	Flexible 6/4
Forme	Guide latéral du vide
Couple de serrage (max)	4,0 Nm



Données de construction FSTIm N004 6/4 L 10 IN

Données de construction

Largeur B	23,20 mm
Hauteur H2	19,00 mm
Hauteur H	51,00 mm
Diamètre extérieur D1	6,0 mm
Diamètre extérieur D	4,00 mm
Diamètre nominal dn	2,50 mm
Diamètre intérieur d	2,00 mm
Longueur du filetage LG3	26,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Largeur des appartements SW2	13,0 mm
Allongement du ressort Z	10,0 mm
Filetage G3	M10x1-M

Recommandation : Levée de tige max. Z à éviter en fonctionnement continu afin d'augmenter la longévité Veiller à ce que la tuyauterie ne subisse pas de tension



Art.-Nr.: 10.01.02.01340

**Données techniques**

Forme de l'éléments de fixation	isolant (électrique)
Centre de force de ressort	0,75 N
Indice de rigidité	0,050 N/mm
Précontrainte du ressort	0,50 N
Charge horizontale	10,0 N
Charge verticale	15,0 N
Poids propre	18,00 g
Température de travail	0 ... 80 °C
Famille de produits	FSTIm
Couple de serrage (max)	4,0 Nm

Note : Force du ressort : rapportée à 50 % de la course de fonctionnement. Charge verticale : charge statique maximale. Charge horizontale : la spécification de la charge horizontale se réfère au bord inférieur de la tige à ressort déployé. Il s'agit d'une contrainte statique maximale et elle nuit à la garniture d'étanchéité et à l'extension du ressort en position horizontale.

**Données de commande accessoires 10.01.02.01340**

Typ		Nombre d'article
Tuyau d'air comprimé	VSL 6-4 PU BL SO	10.07.09.00141
Raccord de tuyau	ST M5-AG 4 MS-V	10.08.03.00311
Raccord de traverse	HTR-STA 47 1N D10/16 FL	10.08.03.00085
Raccord de traverse	HTR-ST5 30x30 D10/16 WI	10.08.03.00088
Raccord de traverse	HTR-ST5 40x40 D10/16 WI	10.08.03.00089

