


Art.-Nr.: 10.01.02.01436



FSTE-HDB G3/8-AG 25 VG-AB

Yaylı piston FSTE-HDB bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri FSTE-HDB G3/8-AG 25 VG-AB

Teknik veriler

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	dönme önleyici koruma anti-blok ile
Yay stroku Z	25.0 mm
Vantuz bağlantısı	G3/8"-M
Vakum bağlantısı	G1/8"-F
Tightening torque (max)	40.0 Nm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	35.30 mm
Yükseklik H	118.80 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	12.0 mm
Diş G2	G3/8"-M
Diş uzunluğu LG2	8.0 mm
Diş uzunluğu LG3	44.0 mm
Anahtar boyutu SW1	24.0 mm
Anahtar boyutu SW2	17.0 mm
Yay stroku Z	25.0 mm

Öneri: Hizmet ömrünü uzatmak için sürekli çalışma sırasında maksimum piston stroku Z'den kaçının Hortum kılavuzunda bozulma olmadığından emin olun

Art.-Nr.: 10.01.02.01436

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	dönme önleyici koruma anti-blok ile
Yay kuvveti merkezi	11.95 N
Yay oranı	0.711 N/mm
Yay ön gerilimi	3.06 N
Yatay yük	747.0 N
Dikey yük	2400.0 N
Ağırlık	240.0 g
Çalışma sıcaklığı	0 ... 80 °C
Ürün ailesi	FSTE-HDB
Tightening torque (max)	40.0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical load: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position.

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.01436

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.01436

Art.-Nr.: 10.01.02.01436



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.02.01436

Typ		Ürün numarası
Altıgen ile redüksiyon parçası	RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V	10.08.04.00096
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-STA 55 1N D20 WI	10.08.03.00086
Üniversal tutucu	HTR-UNI 2N FSTE-HDB	10.01.03.00332
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 4 MS-ROH	10.08.03.00153
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 6 MS-V	10.08.03.00154
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 4	10.08.02.00202
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 4	10.08.02.00156
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 8	10.08.02.00160
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 4	10.08.02.00166
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 8	10.08.02.00170
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 10	10.08.02.00257
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 4	10.09.02.00039
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 8	10.09.02.00041

