


Art.-Nr.: 10.01.02.01440



FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB

L'asta a molla FSTE-HDB viene fornita pronta per il collegamento.



Dati di costruzione FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB

Dati tecnici

Attributo	Valore
Elementi di fissaggio della forma	con dispositivo antitorsione antibloccaggio
Freccia elastica Z	25,0 mm
Connessione a ventosa	G1/2"-AG
Attacco del vuoto	G3/8"-IG
Coppia di fissaggio (max)	50,0 Nm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	36,80 mm
Altezza H	136,30 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	16,0 mm
Filettatura G2	G1/2"-AG
Lunghezza della filettatura LG2	10,5 mm
Lunghezza della filettatura LG3	50,0 mm
Misura della chiave SW1	36,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	24,0 mm
Freccia elastica Z	25,0 mm

Consiglio: Evitare la corsa max. delle aste Z durante un funzionamento prolungato, al fine di aumentare la durata. Assicurarsi che la guida del tubo sia libera da tensioni.

Art.-Nr.: 10.01.02.01440

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Elementi di fissaggio della forma	con dispositivo antitorsione antibloccaggio
Centro di reazione elastica	52,50 N
Tasso elastico	3,828 N/mm
Pretensione della molla	4,60 N
Carico orizzontale	1.870,0 N
Carico verticale	4.900,0 N
Peso	590,0 g
Temperatura d'intervento	0 ... 80 °C
Famiglia di prodotti	FSTE-HDB
Coppia di fissaggio (max)	50,0 Nm

Nota: Reazione elastica: riferita al 50% della corsa di funzionamento. Carico verticale: carico statico massimo. Carico orizzontale: la specifica del carico orizzontale si riferisce al bordo inferiore dell'asta con la molla estesa. Si tratta di una sollecitazione statica massima e compromette la compressione e l'estensione della molla in posizione orizzontale.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.02.01440

**Ordinare gli accessori dati 10.01.02.01440**

Typ		codice articolo
Supporto universale	HTR-UNI 2N FSTE-HDB	10.01.03.00332
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Giunto snodato	KGL G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00111
Collegamento traverse	HTR-STA 62 1N D30 WI	10.08.03.00148
Collegamento traverse	HTR-ST5 40x40 D30 WI	10.08.03.00090
Collegamento traverse	HTR-ST5 50x50 D30 WI	10.08.03.00091
Collegamento traverse	HTR-ST5 60x60 D30 WI	10.08.03.00092
Bocchetta	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159
Bocchetta	ST G3/8-AG 13 MS-V	10.08.03.00160
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G3/8-AG 8	10.08.02.00237
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G3/8-AG 10	10.08.02.00252
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G3/8-AG 14	10.08.02.00211
Raccordo a innesto angolare	STV-W G3/8-AG 8	10.08.02.00236
Raccordo a innesto angolare	STV-W G3/8-AG 10	10.08.02.00255
Raccordo a innesto angolare	STV-W G3/8-AG 12	10.08.02.00163
Raccordo a innesto angolare	STV-WF G3/8-AG 8	10.08.02.00234
Raccordo a innesto angolare	STV-WF G3/8-AG 10	10.08.02.00259


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.01440