


Art.-Nr.: 10.01.02.01441



FSTE-HDB G1/2-AG 80 VG-AB

Yaylı piston FSTE-HDB bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri FSTE-HDB G1/2-AG 80 VG-AB

Teknik veriler

Şekil montaj elemanları	dönme önleyici koruma anti-blok ile
Yay stroku Z	80,0 mm
Vantuz bağlantısı	G1/2"-M
Vakum bağlantısı	G3/8"-F
Tightening torque (max)	50,0 Nm

Tasarım verileri

Yükseklik H2	91,80 mm
Yükseklik H	216,30 mm
Diş G1	G3/8"-F
Diş uzunluğu LG1	16,0 mm
Diş G2	G1/2"-M
Diş uzunluğu LG2	10,5 mm
Diş uzunluğu LG3	50,0 mm
Anahtar boyutu SW1	36,0 mm
Anahtar boyutu SW2	24,0 mm
Yay stroku Z	80,0 mm
Anahtar boyutu SW3	32,0 mm
Diş G3	M30x1.5-M

Öneri: Hizmet ömrünü uzatmak için sürekli çalışma sırasında maksimum piston stroku Z'den kaçının Hortum kılavuzunda bozulma olmadığından emin olun



Art.-Nr.: 10.01.02.01441

**Teknik veriler**

Şekil montaj elemanları	dönme önleyici koruma anti-blok ile
Yay kuvveti merkezi	64,50 N
Yay oranı	1,072 N/mm
Yay ön gerilimi	21,50 N
Yatay yük	800,0 N
Dikey yük	4.900,0 N
Ağırlık	725,00 g
Çalışma sıcaklığı	0 ... 80 °C
Ürün ailesi	FSTE-HDB
Tightening torque (max)	50,0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical load: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position.

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.02.01441**

Typ	Ürün numarası
Üniversal tutucu	HTR-UNI 2N FSTE-HDB 10.01.03.00332
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG 10.01.03.00175
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V 10.01.03.00207
Bilyalı mafsall	KGL G1/2-IG G1/2-AG 10.01.03.00111
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-STA 62 1N D30 WI 10.08.03.00148
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-ST5 40x40 D30 WI 10.08.03.00090
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-ST5 50x50 D30 WI 10.08.03.00091
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-ST5 60x60 D30 WI 10.08.03.00092
Hortum manşonu	ST G3/8-AG 9 MS-V 10.08.03.00159
Hortum manşonu	ST G3/8-AG 13 MS-V 10.08.03.00160
Otomatik rakor, düz	STV-GE G3/8-AG 8 10.08.02.00237
Otomatik rakor, düz	STV-GE G3/8-AG 10 10.08.02.00252
Otomatik rakor, düz	STV-GE G3/8-AG 12 10.08.02.00209
Otomatik rakor, düz	STV-GE G3/8-AG 14 10.08.02.00211
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G3/8-AG 8 10.08.02.00236
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G3/8-AG 10 10.08.02.00255
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G3/8-AG 12 10.08.02.00163
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G3/8-AG 8 10.08.02.00234
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G3/8-AG 10 10.08.02.00259

