

Art.-Nr.: 10.01.02.01535




Teknik veriler

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	Anti-Blok
Yay stroku Z	50.0 mm
Basınçlı hava bağlantısı	G1/8"-F
Montaj bağlantısı	M30x1.5-M
Vantuz bağlantısı	G1/4"-M
Vakum bağlantısı	G1/8"-F
İnşaat işlevselliği	basınç olmadan kapalı
Tightening torque (max)	50.0 Nm

FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC AB

Yaylı bağlantı FST-LOCK-HD bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	59.30 mm
Yükseklik H	202.00 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	12.0 mm
Diş G2	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG2	8.5 mm
Diş uzunluğu LG3	45.0 mm
Anahtar boyutu SW1	36.0 mm
Anahtar boyutu SW2	17.0 mm
Yay stroku Z	50.0 mm

Tasarım verileri FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC AB

Art.-Nr.: 10.01.02.01535

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Yay kuvveti merkezi	12.73 N
Yay oranı	0.453 N/mm
Yay ön gerilimi	1.40 N
Yatay yük	300.0 N
Dikey yük	1500.0 N
Ağırlık	735.0 g
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	4,0 ... 7,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 80 °C
Ürün ailesi	FST-LOCK-HD
Frenleme kuvveti	350.0 N
İnşaat işlevselliği	basınç olmadan kapalı
Tightening torque (max)	50.0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.01535

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.02.01535**

Typ		Ürün numarası
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Tutucu takım yayı pistonu	HT-FST A2 42 M30x1.5	10.07.06.00474
Tutucu takım yayı pistonu	HT-FST A3 42 M30x1.5	10.07.06.00472
Tutucu takım yayı pistonu	HT-FST A5 42 M30x1.5	10.07.06.00473

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.01535