

Art.-Nr.: 10.01.02.01684




FSTImc P 20 M5-IG 5 CO

Yaylı Piston FSTImc monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, hortum kovası

Teknik veriler

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	(elektriksel olarak) iletken
Yay stroku Z	5.0 mm
Montaj uzunluğu	20.00 mm
Vantuz bağlantısı	M5-F
Şekil	Profil
Tightening torque (max)	1.5 Nm



Tasarım verileri FSTImc P 20 M5-IG 5 CO

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	14.00 mm
Yükseklik H	41.00 mm
Dış çap D	12.00 mm
İç çap d	2.00 mm
Dış G2	M5-F
Dış uzunluğu LG2	4.1 mm
Anahtar boyutu SW1	10.0 mm
Yay stroku Z	5.0 mm
Yükseklik H3	20.00 mm
Anahtar boyutu SW3	11.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.01684

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	(elektiriksel olarak) iletken
Yay kuvveti merkezi	0.33 N
Yay oranı	0.057 N/mm
Yay ön gerilimi	0.19 N
Yatay yük	1.5 N
Dikey yük	15.0 N
Ağırlık	12.9 g
Çalışma sıcaklığı	10 ... 45 °C
Ürün ailesi	FSTIMC
Tightening torque (max)	1.5 Nm

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.01684WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.01684