

Art.-Nr.: 10.01.02.01684


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Elementi di fissaggio della forma	conduttivo (elettrico)
Freccia elastica Z	5,0 mm
Lunghezza di montaggio	20,00 mm
Connessione a ventosa	M5-IG
Forma	Profilo
Coppia di fissaggio (max)	1,5 Nm

FSTImc P 20 M5-IG 5 CO

L'asta a molla FSTImc viene fornito come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: tubo flessibile a vuoto, bocchetta

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Altezza H2	14,00 mm
Altezza H	41,00 mm
Diametro esterno D	12,00 mm
Diametro interno d	2,00 mm
Filettatura G2	M5-IG
Lunghezza della filettatura LG2	4,1 mm
Misura della chiave SW1	10,0 mm
Freccia elastica Z	5,0 mm
Altezza H3	20,00 mm
Misura della chiave SW3	11,0 mm

Dati di costruzione FSTImc P 20 M5-IG 5 CO



Art.-Nr.: 10.01.02.01684

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Elementi di fissaggio della forma	conduttivo (elettrico)
Centro di reazione elastica	0,33 N
Tasso elastico	0,057 N/mm
Pretensione della molla	0,19 N
Carico orizzontale	1,5 N
Carico verticale	15,0 N
Peso	12,9 g
Temperatura d'intervento	10 ... 45 °C
Famiglia di prodotti	FSTIMC
Coppia di fissaggio (max)	1,5 Nm

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.02.01684](http://www.schmalz.com/10.01.02.01684)