

Art.-Nr.: 10.01.02.01685




FSTImc P 30 M5-IG 10 CO

Yaylı Piston FSTImc monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, hortum kovası

Teknik veriler

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	(elektriksel olarak) iletken
Yay stroku Z	10.0 mm
Montaj uzunluğu	30.00 mm
Vantuz bağlantısı	M5-F
Şekil	Profil
Tightening torque (max)	1.5 Nm



Tasarım verileri FSTImc P 30 M5-IG 10 CO

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	19.00 mm
Yükseklik H	56.00 mm
Dış çap D	12.00 mm
İç çap d	2.00 mm
Dış G2	M5-F
Dış uzunluğu LG2	4.1 mm
Anahtar boyutu SW1	10.0 mm
Yay stroku Z	10.0 mm
Yükseklik H3	20.00 mm
Anahtar boyutu SW3	11.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.01685

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	(elektiriksel olarak) iletken
Yay kuvveti merkezi	0.58 N
Yay oranı	0.051 N/mm
Yay ön gerilimi	0.32 N
Yatay yük	1.5 N
Dikey yük	15.0 N
Ağırlık	15.8 g
Çalışma sıcaklığı	10 ... 45 °C
Ürün ailesi	FSTIMC
Tightening torque (max)	1.5 Nm

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.01685**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.02.01685**

Typ	Ürün numarası
Accessories FSTImc	ZUB DI-SCH FSTImc 10.01.49.00063
Aksesuarlar FSTImc	ZUB BOHR-BUCHS FSTImc 8 10.01.49.00057

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.01685