

Art.-Nr.: 10.01.02.01687




FSTImc S M5-IG M5-IG 10 CO

Yaylı Piston FSTImc monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, hortum kovarı

Teknik veriler

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	(elektriksel olarak) iletken
Yay stroku Z	10.0 mm
Vantuz bağlantısı	M5-F
Şekil	Vida
Tightening torque (max)	4.0 Nm



Tasarım verileri FSTImc S M5-IG M5-IG 10 CO

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	10.00 mm
Genişlik B	16.00 mm
Yükseklik H2	19.00 mm
Yükseklik H	61.50 mm
İç çap d	2.00 mm
Diş G1	M5-F
Diş G2	M5-F
Diş uzunluğu LG2	4.1 mm
Diş uzunluğu LG3	21.5 mm
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.01687

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	(elektiriksel olarak) iletken
Yay kuvveti merkezi	0.67 N
Yay oranı	0.051 N/mm
Yay ön gerilimi	0.42 N
Yatay yük	1.5 N
Dikey yük	15.0 N
Ağırlık	25.1 g
Çalışma sıcaklığı	10 ... 45 °C
Ürün ailesi	FSTIMC
Tightening torque (max)	4.0 Nm

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.01687**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.02.01687**

Typ		Ürün numarası
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00200
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Basıncılı hava hortumu	VSL 6-4 PU BL SO	10.07.09.00141
Basıncılı hava hortumu	VSL 4-2.5 PU BL SO	10.07.09.00142
Hortum manşonu	ST M5-AG 2.5 M5-V	10.08.03.00312
Hortum manşonu	ST M5-AG 4 M5-V	10.08.03.00311
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-STA 47 1N D10/16 FL	10.08.03.00085
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-ST5 30x30 D10/16 WI	10.08.03.00088
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-ST5 40x40 D10/16 WI	10.08.03.00089

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.01687