

Art.-Nr.: 10.01.03.00107




HTR-UNI 1N G2 80

Il supporto universale HTR-UNI viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Tubo di supporto – disponibile in diverse lunghezze
- Fascetta a sfera – disponibile in diverse versioni

Accessori disponibili: adattatore per profili, adattatore per tubo, inserto riduttore, collegamento a ventosa



Dati di costruzione HTR-UNI 1N G2 80

Dati tecnici

Attributo	Valore
Temperatura d'intervento	0 ... 80 °C
Lunghezza L1	80,00 mm
Connessione a ventosa	G1/4"-AG
Collegamento traversa trasversale	1 scanalatura per dado

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	80,00 mm
Lunghezza L2	70,00 mm
Lunghezza L	30,00 mm
Altezza H	27,50 mm
Diametro esterno D	59,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Filettatura G2	M6-AG
Lunghezza della filettatura LG2	6,3 mm
Angolo di rotazione W	15,0 °
Lunghezza L3	20,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.03.00107

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	170,0 g
Famiglia di prodotti	HTR-UNI

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.03.00107

**Ordinare gli accessori dati 10.01.03.00107**

Typ		codice articolo
Boccola cuscin. liscio con collare	BUCHSE 32-25x21 PA	10.01.03.00097
Collegamento traverse	HTR-STB 30x30 UNI	10.01.03.00135
Collegamento traverse	HTR-STC D32 UNI	10.01.03.00108

