

Универсальный держатель
HTR-UNI 1N G2 80



Art.-Nr.: 10.01.03.00107




HTR-UNI 1N G2 80

Держатель HTR-UNI поставляется в разобранном виде. Поставка состоит из:

- Поддерживающая трубка — доступна различной длины
- Шаровой зажим — доступен в различных версиях

Доступные аксессуары: секционный переходник, трубный переходник, редукторный комплект трубного переходника, соединение с присоской



Конструктивные данные HTR-UNI 1N G2 80

Технические данные

Attribute	Value
Температура эксплуатации	0 ... 80 °C
Длина L1	80,00 mm
Соединение с присоской	G1/4"-M
Соединение поперечной балки	1 паз для гайки

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	80,00 mm
Длина L2	70,00 mm
Длина L	30,00 mm
Высота H	27,50 mm
Наружный диаметр D	59,00 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Резьба G2	M6-M
Длина резьбы LG2	6,3 mm
Угол поворота W	15,0 °
Длина L3	20,00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00107

Универсальный держатель
HTR-UNI 1N G2 80



Art.-Nr.: 10.01.03.00107



Технические данные

Attribute	Value
Вес	170,0 g
Семейство продуктов	HTR-UNI



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.03.00107



Данные для заказа Аксессуары **10.01.03.00107**

Тип		Количество предметов
Втулка скользящего подшипника с буртом	BUCHSE 32-25x21 PA	10.01.03.00097
Соединение поперечной балки	HTR-STB 30x30 UNI	10.01.03.00135
Соединение поперечной балки	HTR-STC D32 UNI	10.01.03.00108



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00107