


Art.-Nr.: 10.01.03.00108



HTR-STC D32 UNI

Технические данные

Attribute	Value
Наружный диаметр D	58,90 mm
Внутренний диаметр d	32,00 mm
Соединение 1	D32
Форма	угловые



Конструктивные данные HTR-STC D32 UNI

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L2	20,10 mm
Ширина B	20,00 mm
Высота H	25,00 mm
Наружный диаметр D	58,90 mm
Внутренний диаметр d	32,00 mm
Резьба G1	M6-F



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.03.00108



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00108

Соединение поперечной балки

HTR-STC D32 UNI



Art.-Nr.: 10.01.03.00108



Данные для заказа Аксессуары **10.01.03.00108**

Тип		Количество предметов
Втулка скользящего подшипника с буртом	BUCHSE 32-25x21 PA	10.01.03.00097



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00108