


Art.-Nr.: 10.01.03.00108



HTR-STC D32 UNI

**Données techniques**

| Attribut             | Valeur   |
|----------------------|----------|
| Diamètre extérieur D | 58,90 mm |
| Diamètre intérieur d | 32,00 mm |
| Connexion 1          | D32      |
| Forme                | coudé    |

**Données de construction**

| Attribut             | Valeur   |
|----------------------|----------|
| Longueur L2          | 20,10 mm |
| Largeur B            | 20,00 mm |
| Hauteur H            | 25,00 mm |
| Diamètre extérieur D | 58,90 mm |
| Diamètre intérieur d | 32,00 mm |
| Filetage G1          | M6-F     |

Données de construction HTR-STC D32 UNI

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.03.00108](http://www.schmalz.com/10.01.03.00108)


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00108](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00108)

Raccord de traverse

## HTR-STC D32 UNI



Art.-Nr.: 10.01.03.00108



Données de commande accessoires 10.01.03.00108

| Typ                         |                    | Nombre d'article |
|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Coussinet lisse avec embase | BUCHSE 32-25x21 PA | 10.01.03.00097   |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00108](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00108)