

Art.-Nr.: 10.01.03.00109




KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Шаровое соединение KGL поставляется как готовое к подключению изделие.

Технические данные

Attribute	Value
Материал	Аустенитная нержавеющая сталь
Высота H	26,50 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Резьба G2	G1/8"-M



Конструктивные данные KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	26,50 mm
Номинальный диаметр dn	2,00 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	8,5 mm
Резьба G2	G1/8"-M
Длина резьбы LG2	7,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Угол поворота W	15,0 °



Технические данные

Attribute	Value
Вертикальная нагрузка	300,0 N
Вес	26,0 g
Семейство продуктов	KGL



Шаровой шарнир

KGL G1/8-IG G1/8-AG A2



Art.-Nr.: 10.01.03.00109



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.03.00109



Данные для заказа Запасные части **10.01.03.00109**

Тип		Количество предметов
Уплотнительное кольцо (для закручивания)	DR G1/8 15/10x1.5 PA	10.07.08.00020



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00109