


Art.-Nr.: 10.01.03.00109

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale	Acciaio inox austenitico
Altezza H	26,50 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Filettatura G2	G1/8"-AG

KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Il giunto sferico KGL viene fornito come prodotto finito per connessione.

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Altezza H	26,50 mm
Diametro nominale dn	2,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	8,5 mm
Filettatura G2	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG2	7,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Angolo di rotazione W	15,0 °

Dati di costruzione KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Carico verticale	300,0 N
Peso	26,0 g
Famiglia di prodotti	KGL



Giunto snodato

KGL G1/8-IG G1/8-AG A2



Art.-Nr.: 10.01.03.00109



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.03.00109



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.03.00109

Typ		codice articolo
Anello di tenuta (p. l'avvitamento)	DR G1/8 15/10x1.5 PA	10.07.08.00020



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00109