


Art.-Nr.: 10.01.03.00109



KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Le joint sphérique KGL est livré prêt à être raccordé.



Données de construction KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Acier inoxydable austénitique
Hauteur H	26,50 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Filetage G2	G1/8"-M

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	26,50 mm
Diamètre nominal dn	2,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	8,5 mm
Filetage G2	G1/8"-M
Longueur du filetage LG2	7,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Angle d'orientation W	15,0 °

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Charge verticale	300,0 N
Poids propre	26,0 g
Famille de produits	KGL



Art.-Nr.: 10.01.03.00109



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.03.00109



Données de commande des pièces de rechange 10.01.03.00109

Typ		num
Bague d'étanchéité (p. l. vissage)	DR G1/8 15/10x1.5 PA	10.07.08.00020

