


Art.-Nr.: 10.01.03.00111

**Données techniques**

| Attribut    | Valeur   |
|-------------|----------|
| Hauteur H   | 40,00 mm |
| Filetage G1 | G1/2"-F  |
| Filetage G2 | G1/2"-M  |

KGL G1/2-IG G1/2-AG

Le joint sphérique KGL est livré prêt à être raccordé.

**Données de construction**

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 40,00 mm |
| Diamètre nominal dn      | 4,00 mm  |
| Filetage G1              | G1/2"-F  |
| Longueur du filetage LG1 | 14,0 mm  |
| Filetage G2              | G1/2"-M  |
| Longueur du filetage LG2 | 12,0 mm  |
| Taille de la clé SW1     | 24,0 mm  |
| Angle d'orientation W    | 15,0 °   |

Données de construction KGL G1/2-IG G1/2-AG

**Données techniques**

| Attribut            | Valeur    |
|---------------------|-----------|
| Charge verticale    | 2.500,0 N |
| Poids propre        | 116,0 g   |
| Famille de produits | KGL       |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00111](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00111)

1

Art.-Nr.: 10.01.03.00111



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.03.00111](http://www.schmalz.com/10.01.03.00111)



## Données de commande des pièces de rechange 10.01.03.00111

| Typ                                |                        | num            |
|------------------------------------|------------------------|----------------|
| Bague d'étanchéité (p. l. vissage) | DR G1/2 26/21.5x1.5 PA | 10.07.08.00023 |

