


Art.-Nr.: 10.01.03.00111



KGL G1/2-IG G1/2-AG

Шаровое соединение KGL поставляется как готовое к подключению изделие.



Конструктивные данные KGL G1/2-IG G1/2-AG

Технические данные

Attribute	Value
Высота H	40,00 mm
Резьба G1	G1/2"-F
Резьба G2	G1/2"-M

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	40,00 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Резьба G1	G1/2"-F
Длина резьбы LG1	14,0 mm
Резьба G2	G1/2"-M
Длина резьбы LG2	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	24,0 mm
Угол поворота W	15,0 °



Технические данные

Attribute	Value
Вертикальная нагрузка	2.500,0 N
Вес	116,0 g
Семейство продуктов	KGL



Шаровой шарнир

KGL G1/2-IG G1/2-AG



Art.-Nr.: 10.01.03.00111



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.03.00111



Данные для заказа Запасные части 10.01.03.00111

Тип		Количество предметов
Уплотнительное кольцо (для закручивания)	DR G1/2 26/21.5x1.5 PA	10.07.08.00023



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00111