

Giunto snodato
KGL G1/2-IG G1/2-AG



Art.-Nr.: 10.01.03.00111




Dati tecnici

Attributo	Valore
Altezza H	40,00 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG
Filettatura G2	G1/2"-AG

KGL G1/2-IG G1/2-AG

Il giunto sferico KGL viene fornito come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	40,00 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	14,0 mm
Filettatura G2	G1/2"-AG
Lunghezza della filettatura LG2	12,0 mm
Misura della chiave SW1	24,0 mm
Angolo di rotazione W	15,0 °

Dati di costruzione KGL G1/2-IG G1/2-AG



Dati tecnici

Attributo	Valore
Carico verticale	2.500,0 N
Peso	116,0 g
Famiglia di prodotti	KGL



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00111

1

Giunto snodato

KGL G1/2-IG G1/2-AG



Art.-Nr.: 10.01.03.00111



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.03.00111



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.03.00111

Typ		codice articolo
Anello di tenuta (p. l'avvitamento)	DR G1/2 26/21.5x1.5 PA	10.07.08.00023



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00111