

Art.-Nr.: 10.01.03.00137




KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Il giunto sferico KGL viene fornito come prodotto finito per connessione.

Dati tecnici

Attributo	Valore
Altezza H	37,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Filettatura G2	M10x1.25-AG

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Altezza H	37,50 mm
Diametro nominale dn	3,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Filettatura G2	M10x1.25-AG
Lunghezza della filettatura LG2	10,0 mm
Misura della chiave SW1	19,0 mm
Angolo di rotazione W	15,0 °

Dati di costruzione KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Carico verticale	1.500,0 N
Peso	67,0 g
Famiglia di prodotti	KGL



Giunto snodato

KGL G1/4-IG M10x1.25-AG



Art.-Nr.: 10.01.03.00137



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.03.00137



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.03.00137

Typ		codice articolo
Anello di tenuta (p. l'avvitamento)	DR G1/4 18/13.5x1.5 PA	10.07.08.00021



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00137