


Art.-Nr.: 10.01.03.00137



KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Шаровое соединение KGL поставляется как готовое к подключению изделие.



Конструктивные данные KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Технические данные

Attribute	Value
Высота H	37,50 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Резьба G2	M10x1.25-M

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	37,50 mm
Номинальный диаметр dn	3,50 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Резьба G2	M10x1.25-M
Длина резьбы LG2	10,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	19,0 mm
Угол поворота W	15,0 °



Технические данные

Attribute	Value
Вертикальная нагрузка	1.500,0 N
Вес	67,0 g
Семейство продуктов	KGL



Шаровой шарнир

KGL G1/4-IG M10x1.25-AG



Art.-Nr.: 10.01.03.00137



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.03.00137



Данные для заказа Запасные части **10.01.03.00137**

Тип		Количество предметов
Уплотнительное кольцо (для закручивания)	DR G1/4 18/13.5x1.5 PA	10.07.08.00021



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00137