


Art.-Nr.: 10.01.03.00137



KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Le joint sphérique KGL est livré prêt à être raccordé.



Données de construction KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Hauteur H	37,50 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	M10x1.25-M

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	37,50 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Filetage G2	M10x1.25-M
Longueur du filetage LG2	10,0 mm
Taille de la clé SW1	19,0 mm
Angle d'orientation W	15,0 °

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Charge verticale	1.500,0 N
Poids propre	67,0 g
Famille de produits	KGL



Articulation rotule

KGL G1/4-IG M10x1.25-AG



Art.-Nr.: 10.01.03.00137



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.03.00137



Données de commande des pièces de rechange 10.01.03.00137

Typ		num
Bague d'étanchéité (p. l. vissage)	DR G1/4 18/13.5x1.5 PA	10.07.08.00021



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00137