


Art.-Nr.: 10.01.03.00206



FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Шарнирный захват Flexolink FLK поставляется как готовый к подключению продукт.



Конструктивные данные FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Технические данные

Attribute	Value
Температура эксплуатации	0 ... 70 °C
Резьба G1	G1/4"-F
Резьба G2	M10x1.25-M

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	32,00 mm
Номинальный диаметр dn	2,80 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	10,5 mm
Резьба G2	M10x1.25-M
Длина резьбы LG2	8,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Угол поворота W	12,0 °



Art.-Nr.: 10.01.03.00206



Технические данные

Attribute	Value
Изгиб	8,0 Nm
Вертикальная нагрузка	500,0 N
Вес	26,0 g
Семейство продуктов	FLK



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.03.00206

