


FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Art.-Nr.: 10.01.03.00206



FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Eklemlı montaj Flexolink FLK, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Çalışma sıcaklığı	0 ... 70 °C
Diş G1	G1/4"-F
Diş G2	M10x1.25-M

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	32.00 mm
Nominal çap dn	2.80 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	10.5 mm
Diş G2	M10x1.25-M
Diş uzunluğu LG2	8.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Dönme açısı W	12.0 °



Art.-Nr.: 10.01.03.00206

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Bükülme momenti	8.0 Nm
Dikey yük	500.0 N
Ağırlık	26.0 g
Ürün ailesi	FLK

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.03.00206WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00206