


Art.-Nr.: 10.01.03.00207



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

La rotule articulée Flexolink FLK est livrée prête à être raccordée.



Données de construction FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Données techniques

Attribut	Valeur
Forme de l'éléments de fixation	renforcé
Température de travail	0 ... 70 °C
Filetage G1	G1/2"-F
Filetage G2	G1/2"-M

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	53,00 mm
Diamètre nominal dn	6,00 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	14,0 mm
Filetage G2	G1/2"-M
Longueur du filetage LG2	14,0 mm
Taille de la clé SW1	36,0 mm
Angle d'orientation W	8,0 °

Art.-Nr.: 10.01.03.00207

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Moment de flexion	65,0 Nm
Charge verticale	4.500,0 N
Poids propre	190,0 g
Famille de produits	FLK

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.03.00207