


Art.-Nr.: 10.01.03.00207



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Шарнирный захват Flexolink FLK поставляется как готовый к подключению продукт.



Конструктивные данные FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Технические данные

Attribute	Value
Монтажные элементы по форме	Армирование
Температура эксплуатации	0 ... 70 °C
Резьба G1	G1/2"-F
Резьба G2	G1/2"-M

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	53,00 mm
Номинальный диаметр dn	6,00 mm
Резьба G1	G1/2"-F
Длина резьбы LG1	14,0 mm
Резьба G2	G1/2"-M
Длина резьбы LG2	14,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	36,0 mm
Угол поворота W	8,0 °



Art.-Nr.: 10.01.03.00207



Технические данные

Attribute	Value
Изгиб	65,0 Nm
Вертикальная нагрузка	4.500,0 N
Вес	190,0 g
Семейство продуктов	FLK



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.03.00207

