

Универсальный держатель
HTR-UNI 2N G2 80



Art.-Nr.: 10.01.03.00223



HTR-UNI 2N G2 80


Технические данные

Attribute	Value
Температура эксплуатации	0 ... 80 °C
Длина L1	80,00 mm
Соединение с присоской	G1/4"-М
Соединение поперечной балки	2 закладная гайка

Держатель HTR-UNI поставляется в разобранном виде. Поставка состоит из:

- Поддерживающая трубка — доступна различной длины
- Шаровой зажим — доступен в различных версиях

Доступные аксессуары: секционный переходник, трубный переходник, редукторный комплект трубного переходника, соединение с присоской



Конструктивные данные HTR-UNI 2N G2 80

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	80,00 mm
Длина L2	70,00 mm
Длина L	30,00 mm
Ширина B	44,00 mm
Высота H	27,50 mm
Наружный диаметр D	59,00 mm
Резьба G1	G1/4"-М
Резьба G2	M6-М
Длина резьбы LG2	6,0 mm
Угол поворота W	15,0 °



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00223

Универсальный держатель
HTR-UNI 2N G2 80



Art.-Nr.: 10.01.03.00223



Технические данные

Attribute	Value
Вес	170,0 g
Семейство продуктов	HTR-UNI



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.03.00223



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00223