

Art.-Nr.: 10.01.03.00297




HTR-UNI 2N FSTI

Держатель HTR-UNI поставляется в разобранном виде. Поставка состоит из:

- Поддерживающая трубка — доступна различной длины
- Шаровой зажим — доступен в различных версиях

Доступные аксессуары: секционный переходник, трубный переходник, редукторный комплект трубного переходника, соединение с присоской



Конструктивные данные HTR-UNI 2N FSTI

Технические данные

Attribute	Value
Температура эксплуатации	°C
Форма	для FSTI
Соединение поперечной балки	2 закладная гайка

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	28,00 mm
Ширина B	44,00 mm
Высота H	27,50 mm
Наружный диаметр D	59,00 mm
Внутренний диаметр d	18,00 mm
Резьба G2	M6-M
Угол поворота W	15,0 °
Длина L3	20,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.03.00297



Технические данные

Attribute	Value
Вес	155,0 g
Семейство продуктов	HTR-UNI



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.03.00297



Данные для заказа Аксессуары 10.01.03.00297

Тип		Количество предметов
Пружинный плунжер	FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25	10.01.02.00868
Пружинный плунжер	FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG	10.01.02.00869
Пружинный плунжер	FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50	10.01.02.00992
Пружинный плунжер	FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG	10.01.02.00993
Пружинный плунжер	FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25	10.01.02.00870
Пружинный плунжер	FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG	10.01.02.00871
Пружинный плунжер	FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50	10.01.02.00994
Пружинный плунжер	FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG	10.01.02.00995
Пружинный плунжер	FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25	10.01.02.00843
Пружинный плунжер	FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG	10.01.02.00862
Пружинный плунжер	FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50	10.01.02.00996
Пружинный плунжер	FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG	10.01.02.00997
Пружинный плунжер	FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25	10.01.02.00850
Пружинный плунжер	FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 VG	10.01.02.00863
Пружинный плунжер	FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50	10.01.02.00998
Пружинный плунжер	FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 VG	10.01.02.00999

