

Art.-Nr.: 10.01.03.00297




HTR-UNI 2N FSTI

Il supporto universale HTR-UNI viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Tubo di supporto – disponibile in diversi lunghezze
- Fascetta a sfera – disponibile in diversi versione

Accessori disponibili: adattatore per profili, adattatore per tubo, inserto riduttore, collegamento de ventosa



Dati di costruzione HTR-UNI 2N FSTI

Dati tecnici

Attributo	Valore
Temperatura d'intervento	°C
Forma	per FSTI
Collegamento traversa trasversale	2 linguetta

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	28,00 mm
Larghezza B	44,00 mm
Altezza H	27,50 mm
Diametro esterno D	59,00 mm
Diametro interno d	18,00 mm
Filettatura G2	M6-AG
Angolo di rotazione W	15,0 °
Lunghezza L3	20,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.03.00297

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	155,0 g
Famiglia di prodotti	HTR-UNI

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.03.00297

**Ordinare gli accessori dati 10.01.03.00297**

Typ		codice articolo
Asta a molla	FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25	10.01.02.00868
Asta a molla	FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG	10.01.02.00869
Asta a molla	FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50	10.01.02.00992
Asta a molla	FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG	10.01.02.00993
Asta a molla	FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25	10.01.02.00870
Asta a molla	FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG	10.01.02.00871
Asta a molla	FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50	10.01.02.00994
Asta a molla	FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG	10.01.02.00995
Asta a molla	FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25	10.01.02.00843
Asta a molla	FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG	10.01.02.00862
Asta a molla	FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50	10.01.02.00996
Asta a molla	FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG	10.01.02.00997
Asta a molla	FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25	10.01.02.00850
Asta a molla	FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 VG	10.01.02.00863
Asta a molla	FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50	10.01.02.00998
Asta a molla	FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 VG	10.01.02.00999

