Supporto universale

HTR-UNI 2N G2 80

Art.-Nr.: 10.01.03.00298

HTR-UNI 2N G2 80

Dati tecnici

Attributo	Valore
Temperatura d'intervento	0 ... 80 °C
Lunghezza L1	80,00 mm
Connessione a ventosa	G1/4"-AG
Collegamento traversa trasversale	2 linguetta

Il supporto universale HTR-UNI viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Tubo di supporto – disponibile in diversi lunghezze
- Fascetta a sfera – disponibile in diversi versione

Accessori disponibli: adattatore per profili, adattatore per tubo, inserto riduttore, collegamento de ventosa



Dati di costruzione HTR-UNI 2N G2 80

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	80,00 mm
Lunghezza L2	70,00 mm
Lunghezza L	30,00 mm
Larghezza B	44,00 mm
Altezza H	27,50 mm
Diametro esterno D	59,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Filettatura G2	M6-AG
Lunghezza della filettatura LG2	6,0 mm
Angolo di rotazione W	15,0 °

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Supporto universale

HTR-UNI 2N G2 80

Art.-Nr.: 10.01.03.00298

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	200,0 g
Famiglia di prodotti	HTR-UNI

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.03.00298**

Ordinare gli accessori dati 10.01.03.00298

Typ		codice articolo
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/4-AG 6	10.08.02.00205
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/4-AG 8	10.08.02.00207

Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.03.00298

Typ		codice articolo
Collegamento ventosa (rigida)	SAUG-ANB G1/4-AG 80	10.01.03.00292

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it