

Универсальный держатель
HTR-UNI 2N G2 80



Art.-Nr.: 10.01.03.00298




HTR-UNI 2N G2 80

Держатель HTR-UNI поставляется в разобранном виде. Поставка состоит из:

- Поддерживающая трубка — доступна различной длины
- Шаровой зажим — доступен в различных версиях

Доступные аксессуары: секционный переходник, трубный переходник, редукторный комплект трубного переходника, соединение с присоской



Конструктивные данные HTR-UNI 2N G2 80

Технические данные

Attribute	Value
Температура эксплуатации	0 ... 80 °C
Длина L1	80,00 mm
Соединение с присоской	G1/4"-M
Соединение поперечной балки	2 закладная гайка

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	80,00 mm
Длина L2	70,00 mm
Длина L	30,00 mm
Ширина B	44,00 mm
Высота H	27,50 mm
Наружный диаметр D	59,00 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Резьба G2	M6-M
Длина резьбы LG2	6,0 mm
Угол поворота W	15,0 °



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00298

Универсальный держатель
HTR-UNI 2N G2 80



Art.-Nr.: 10.01.03.00298



Технические данные

Attribute	Value
Вес	200,0 g
Семейство продуктов	HTR-UNI



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.03.00298



Данные для заказа Аксессуары **10.01.03.00298**

Тип		Количество предметов
Вставная муфта, прямой	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251
Вставная муфта, прямой	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208
Вставная муфта, прямой	STV-GE G1/4-AG 6	10.08.02.00205
Вставная муфта, прямой	STV-GE G1/4-AG 8	10.08.02.00207



Данные для заказа Запасные части **10.01.03.00298**

Тип		Количество предметов
Соединение присоски (жесткое)	SAUG-ANB G1/4-AG 80	10.01.03.00292



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00298