

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Çalışma sıcaklığı	0 ... 80 °C
Uzunluk L1	200.00 mm
Vantuz bağlantısı	G1/4"-M
Çapraz giriş bağlantısı	2 sürgülü blok

HTR-UNI 2N G2 200

Tutucu HTR-UNI monte edilmemiş olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Tutucu boru - çeşitli uzunluklarda mevcuttur
- Bilyalı kelepçe - çeşitli versiyonlarda mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: kesit adaptörü, boru adaptörü, boru adaptörü redüksiyon seti, vantuz bağlantısı

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	200.00 mm
Uzunluk L2	190.00 mm
Uzunluk L	30.00 mm
Genişlik B	44.00 mm
Yükseklik H	27.50 mm
Dış çap D	59.00 mm
Dış G1	G1/4"-M
Dış G2	M6-M
Dış uzunluğu LG2	6.0 mm
Dönme açısı W	15.0 °

Tasarım verileri HTR-UNI 2N G2 200



Art.-Nr.: 10.01.03.00309

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	222.1 g
Ürün ailesi	HTR-UNI

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.03.00309**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.03.00309**

Typ		Ürün numarası
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/4-AG 8	10.08.02.00207
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/4-AG 6	10.08.02.00205
Vantuz bağlantısı (sert)	SAUG-ANB G1/4-AG 80	10.01.03.00292

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.03.00309**

Typ		Ürün numarası
Vantuz bağlantısı (sert)	SAUG-ANB G1/4-AG 200	10.01.03.00308

